

MH6616

载玻片干燥台

载玻片干燥台用于辅助显微镜载玻片制备的样本固定阶段。它配合石蜡分配器和石蜡切片漂片水浴，为现代实验室提供石蜡制样的完整方案。

可最多放置50个载玻片（76×25mm），载玻片干燥台可以从不同方向干燥载玻片-垂直于支撑杆，与支撑杆成一定角度，或平卧没有支撑杆。

机身附带On/Off电源开关，“电源”白色氛指示灯和“加热”琥珀色氛指示灯。

硅橡胶垫加热元件可以最高加热到100℃，内置能量调节器可以实现10℃至100℃的温度控制。

外壳和上面板都是静电喷塑铝材料，同时系统附带提手。

技术信息

材料	静电喷塑铝材料底座和上面板
最大加热元件温度	100℃
尺寸 (d×w×h) , mm	180×390×95
重量, kg	1.8

订货信息

型号	容量	电源
MH6616	50 slides	230V 50/60Hz, 150W
MH6616X1	50 slides	115V 50/60Hz, 150W
MH6616X6	50 slides	230V 50/60Hz, 150W, EU Plug

特点

- 可容纳最多50片载玻片
- 多种干燥方向
- 最高使用温度至100℃
- 加热元件更换方便



H6616